

Schnellauswahl estrichüberdecktes Kanalsystem mit Unterflurdose in Systemgröße 350-3

Kanal 190 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19028-2 7400256
Verbindungsglasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19028-2 7400621

Kanal 190 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19038-2 7400258
Verbindungsglasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19038-2 7400623

Kanal 190 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19048-2 7400261
Verbindungsglasche	VL 190-2 7400988
Vertikalkrümmter	KV2 19048-2 7400629

Kanal 250 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25028-2 7400265
Kanal, 3-zügig*	S3 25028-2 7400275
Verbindungsglasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25028-2 7400633
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25028-2 7400645

Kanal 250 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25038-2 7400267
Kanal, 3-zügig*	S3 25038-2 7400279
Verbindungsglasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25038-2 7400637
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25038-2 7400650

Kanal 250 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25048-2 7400269
Kanal, 3-zügig*	S3 25048-2 7400281
Verbindungsglasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25048-2 7400641
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35048-2 7400653

Kanal 250 mm Breite, 58 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25058-2 7400271
Kanal, 3-zügig*	S3 25058-2 7400283
Verbindungsglasche	VL 250-2 7400992
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25058-2 7400643
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25058-2 7400655

Kanal 350 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	S3 35028-2 7400287
Verbindungsglasche	VL 350-2 7400996
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35028-2 7400657

Kanal 350 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	S3 35038-2 7400289
Verbindungsglasche	VL 350-2 7400996
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35038-2 7400662

Kanal 350 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	S3 35048-2 7400291
Verbindungsglasche	VL 350-2 7400996
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35048-2 7400665

Kanal 350 mm Breite, 58 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 3-zügig*	S3 35058-2 7400293
Verbindungsglasche	VL 350-2 7400996
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35058-2 7400667



Unterflurdose UZD350-3

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
70-125	UZD350-3	7410034
115-170	UZD115170 350-3	7410047
165-220	UZD165220 350-3	7410056

Schnellentriegelungshilfe

Typ	Art.-Nr.
SE UZD3	7410160

Nenngröße	Montagedeckel	trocken und feucht gepflegt		nass gepflegt		Geräteeinbau
		Geräteinsatz	Kassette m. Schnur-auslass	Kassette für Tubus	Geräteeinbau	
Nenngröße 4	DUG 350-3 4 7400505	Rastschieber GES4-2U10T 7011 7405145 Griffbügel GES4 U 7011 7405196	RKSN2 4 VS 20 7409208	RKFN3 4 VS 20 7408960	2 x UT3 45 3 7408723	
Nenngröße 6	DUG 350-3 6 7400509	Rastschieber GES6-2U10T 7011 7405321 Griffbügel GES6 U 7011 7405308			3 x UT3 45 3 7408723	
Nenngröße 9	DUG 350-3 9 7400513	Rastschieber GES9-3S U 7011 7405083 Griffbügel GES9-3B U 7011 7405077	RKSN2 9 VS 20 7409218	RKFN3 9 VS 20 7408980	3 x UT4 45 4 7408727	
Nenngröße R4	DUG 350-3 R4 7400517	GESR4 U 7011 7405436	RKS2 R4 V20 7409258	RKFR2 4 V20 7409422	2 x UT3 45 3 7408723	
Nenngröße R7	DUG 350-3 R7 7400533	GESR7 10U 7011 7405452	RKS2 R7 V20 7409268	RKFR2 7 V20 7409426	2 x UT3 45 3 7408723 1 x UT4 45 4 7408727	
Nenngröße R9	DUG 350-3 R9 7400549	Rastschieber GESR9-2U12T 7011 7405465 Griffbügel GESR9 U 7011 7405528	RKS2 R9 V20 7409278	RKFR2 9 V20 7409430	3 x UT4 45 4 7408727	

Geräteeinsätze aus Kunststoff, Farbe eisengrau.
Weitere Farben finden Sie in unserem Unterflur-Katalog. Bodenbelagausparung im Geräteinsatz variabel:
eckig: 3,5,8 oder 10 mm
rund R4, R7: 5 oder 10 mm
rund R 5: 3,5,10 oder 12 mm

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]
Tubus bitte separat bestellen.

* Lieferlänge der Kanäle 2.000 mm



Geräteeinbau in Nenngröße 4
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 6
Platz für 9x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße 9
Platz für 12x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R4
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R7
Platz für 10x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngröße R9
Platz für 12x Modul 45

Geräteeinbau Energietechnik

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt
Typ	STD-D3S RW1	STD-D3S RW2	STD-D3S RW3	STD-D3S SRO1	STD-D3S SRO2	STD-D3S SRO3
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	2-fach	3-fach
Art.-Nr.	6120073	6120103	6120123	6120079	6120109	6120129

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Blindabdeckung, 1 Modul	Überspannungsschutz-Modul
Typ	STD-D3S MZGN1	STD-D3S MZGN2	STD-D3S MZGN3	LP 45	ÜSM-A-4
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	akustisch
Art.-Nr.	6120077	6120107	6120127	7407584	5092472

Geräteeinbau Datentechnik

Typ	ANT-3SD RW1	MTS-2R F RW1	MTS-VGA F RW1	MTS-HD F RW1	MTS-U3A F RW1	MTG-2UC2.1 RW1
Art.-Nr.	6105282	6105078	6104670	6104838	6104934	6105300

Typ	DTS-2RM RW1	ASM-C5	ASM-C5 G	ASM-C6	ASM-C6 G	ASM-C6A G
Art.-Nr.	6119298	6117337	6117325	6117341	6117329	6117346

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Einbaugeräte-Katalog.

Aufstockhilfen für Unterflurdose UZD350-3

Typ	ASH350-3 B115170	ASH350-3 B165220
Ausführung	Stahl, bandverzinkt	Stahl, bandverzinkt
Art.-Nr.	7410150	7410156

Zubehör für Kassetten mit Tubus

Typ	TUK2 V	TUK2 GV
Ausführung	Abdeckung aus V2A	Abdeckung aus V2A
Art.-Nr.	7428141	7428140

Nivelliereinheiten für Kassetten

Typ	RK NEV2 110	RK NEV2 150
Höhe	110 mm	150 mm
Nivellierbereich	140–190 mm	180–230 mm
Art.-Nr.	7405815	7405816