

Kanal 190 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19028 7400 30 0
Verbindungslasche	VL 19028E 7400 96 0
Vertikalkrümmter	KV2 19028 7400 62 0

Kanal 190 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19038 7400 30 4
Verbindungslasche	VL 19038E 7400 96 2
Vertikalkrümmter	KV2 19038 7400 62 4

Kanal 190 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 19048 7400 30 8
Verbindungslasche	VL 19048E 7400 96 4
Vertikalkrümmter	KV2 19048 7400 62 8

Kanal 250 mm Breite, 28 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25028 7400 31 2
Kanal, 3-zügig*	S3 25028 7400 32 4
Verbindungslasche	VL 25028E 7400 96 6
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25028 7400 63 2
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 35028 7400 65 6

Kanal 250 mm Breite, 38 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25038 7400 31 6
Kanal, 3-zügig*	S3 25038 7400 32 8
Verbindungslasche	VL 25038E 7400 96 8
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25038 7400 63 6
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25038 7400 64 8

Kanal 250 mm Breite, 48 mm Höhe

Typ	Art.-Nr.
Kanal, 2-zügig*	S2 25048 7400 32 0
Kanal, 3-zügig*	S3 25048 7400 33 2
Verbindungslasche	VL 25048E 7400 97 0
Vertikalkrümmter 2-zügig*	KV2 25048 7400 64 0
Vertikalkrümmter 3-zügig*	KV3 25048 7400 65 2



Unterflurdose UZD250-3

Estrichhöhe in mm	Typ	Art.-Nr.
70-125	UZD250-3	7410 03 0
115-170	UZD115170 250-3	7410 04 3
165-220	UZD165220 250-3	7410 05 2

Kanalverbindungswinkel

Typ	Art.-Nr.
VW E	7400 98 0

Schnellentriegelungshilfe

Typ	Art.-Nr.
SE UZD3	7410 16 0

Nenngröße 4



Nenngröße 6



Nenngröße 9



Nenngröße R4



trocken und feucht gepflegt

nass gepflegt

Geräteeinsetz
Rastschieber **GES4-2U10T 7011** 7405 14 5
Griffbügel **GES4 U 7011** 7405 19 6

Kassette m. Schnur auslass
RKSN2 4 VS 20 7409 20 8

Geräteeinsetz
Rastschieber **GES6-2U10T 7011** 7405 32 1
Griffbügel **GES6 U 7011** 7405 30 8

Geräteeinsetz
Rastschieber **GES9-3S U 7011** 7405 08 3
Griffbügel **GES9-3B U 7011** 7405 07 7

Kassette m. Schnur auslass
RKSN2 9 VS 20 7409 21 8

Geräteeinsetz
GESR4 U 7011 7405 43 6

Kassette m. Schnur auslass
RKS2 R4 V20 7409 25 8

Kassette für Tubus
RKFN2 4 VS 20 7409 36 2

Geräteeinbau
2 x UT3 45 3 7408 72 3

Geräteeinbau
3 x UT3 45 3 7408 72 3

Kassette für Tubus
RKFN2 9 VS 20 7409 36 8

Geräteeinbau
3 x UT4 45 4 7408 72 7

Kassette für Tubus
RKFR2 4 V20 7409 42 2

Geräteeinbau
2 x UT3 45 3 7408 72 3

Geräteeinsetze aus Kunststoff, Farbe eisengrau.
Weitere Farben finden Sie in unserem Unterflur-Katalog. Bodenbelagausparung im Geräteeinsetz variabel:
eckig: 3,5,8 oder 10 mm
rund R4, R7: 5 oder 10 mm
rund R 5: 3,5,10 oder 12 mm

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]

Edelstahlkassetten mit 20 mm Bodenbelagausparung
Nivellierbereich 110-155 mm [rund]
Nivellierbereich 105-150 mm [eckig]
Tubus bitte separat bestellen.

* Lieferlänge der Kanäle 2.000 mm



Geräteeinbau in Nenngroße 4
Platz für 6x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße 6
Platz für 9x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße 9
Platz für 12x Modul 45



Geräteeinbau in Nenngroße R4
Platz für 6x Modul 45

Geräteeinbau Energietechnik

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt
Typ	STD-D3 RW1	STD-D3 RW2	STD-D3 RW3	STD-D3 SRO1	STD-D3 SRO2	STD-D3 SRO3
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	2-fach	3-fach
Art.-Nr.	6120 07 2	6120 10 2	6120 12 2	6120 07 8	6120 10 8	6120 12 8

	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Steckdose 33°, Schutzkontakt	Modul 45 Blindabdeckung, 1 Modul	Überspannungsschutz-Modul
Typ	STD-D3 MZGN1	STD-D3 MZGN2	STD-D3 MZGN3	LP 45	ÜSM-A-4
Ausführung	1-fach	2-fach	3-fach	1-fach	akustisch
Art.-Nr.	6120 07 6	6120 10 6	6120 12 6	7407 58 4	5092 47 2

Geräteeinbau Datentechnik

	Antennendose, 1 Modul, TTV/ Radio/SAT, Einzeldose	Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung	VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	HDMI-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-3.0-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschlusskabel	USB-Charger, 1 Modul, 2 USB-Buchsen, max. 1,2 A Ladestrom
Typ	ANT-3SD RW1	MTS-2R F RW1	MTS-VGA F RW1	MTS-HD F RW1	MTS-U3A F RW1	MTG-2UC1.2 RW1
Art.-Nr.	6105 28 2	6105 07 8	6104 67 0	6104 83 8	6104 93 4	6105 29 1

	Daten technik-träger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 5e, ungeschirmt	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 5e, geschirmt	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 6, ungeschirmt	Datenanschluss-modul RJ45, Kat. 6, geschirmt
Typ	DTS-2RM RW1	ASM-C5	ASM-C5 G	ASM-C6	ASM-C6 G
Art.-Nr.	6119 29 8	6117 33 7	6117 32 5	6117 34 1	6117 32 9

Weitere Datentechnikträger für die Hersteller Leoni Kerpen, Telegärtner, AMP TYCO, Brand-Rex, Nexans, BTR, Dätwyler, Corning, R&M, Rutenbeck und Avaya finden Sie in unserem Einbaugeräte-Katalog.

Aufstockhilfen für Unterflurdose UZD250-3

	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 115-170 mm	Aufstockhilfe auf Estrichhöhe 165-220 mm
Typ	ASH250-3 B115170	ASH250-3 B165220
Ausführung	Stahl, bandverzinkt	Stahl, bandverzinkt
Art.-Nr.	7410 14 2	7410 14 8

Zubehör für Kassetten mit Tubus

	Tubus für runde und quadratische Kassetten	Tubus für runde und quadratische Kassetten, mit Griffbügel
Typ	TUK2 V	TUK2 GV
Ausführung	Abdeckung aus V2A	Abdeckung aus V2A
Art.-Nr.	7428 14 1	7428 14 0

Nivelliereinheiten für Kassetten

	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück	Nivelliereinheit Bausatz mit 4 Stück
Typ	RK NEV2 110	RK NEV2 150
Höhe	110 mm	150 mm
Nivellierbereich	140-190 mm	180-230 mm
Art.-Nr.	7405 81 5	7405 81 6