

# Technisches Datenblatt

## Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5402859



- mit Gewinde M16 x 20
- mit Anschlusslasche
- inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001 DIN für Rundleiter Rd 8-10
- für Standfüße mit Innengewinde M16

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5402859
Typ	101 A-L150
Bezeichnung 1	Fangstange
Bezeichnung 2	mit Anschlussfahne
Hersteller	OBO
Dimension	1500mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	240 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Fangstange einseitig angekuppt, M16-Gewinde

Artikelnummer: 5402859



## Abmessungen



Länge	1.500 mm
Maß L	1.500 mm

## Technische Daten

Anschluss	Rundleiter
Ausführung	Fangstange
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Nenngröße Ø	16 mm