

Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013008



Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützendichtring 107/F.



PE Polyethylen

Stammdaten

Artikelnummer	2013008
Typ	106 FL M25 9 22
Bezeichnung 1	Flachkabelverschraubung
Hersteller	OBO
Dimension	M25
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25, steingrau

Artikelnummer: 2013008



Abmessungen



Maß A	30 mm
Maß B	56 mm
Maß D	35 mm
Maß G	M25 mm
Maß L	52 mm
Maß L1	12 mm
Maß L2	40 mm

Technische Daten

Art der Dichtung	Dichtring
Ausführung	gerade
Biegeschutz	ja
explosionssgeschützt	nein
Flachkabel/Breite max.	22 mm
Flachkabel/Breite min.	19 mm
Flachkabel/Stärke max.	9 mm
Flachkabel/Stärke min.	7 mm
Flachkabelverschraubung	ja
für Ex-Zone	ohne
Gewinde	M25
Gewindeart	metrisch
Glasfaserverstärkt	nein
Mehrfach Dichteinsatz	nein
Mit Gegenmutter	nein
Schlagfest	nein
Schutzart	IP31
Zugentlastungsmöglichkeit	nein