

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoffdübel

Artikelnummer: 5230365



- mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch \varnothing 7 mm
- Überleger montiert mit 2 Sechskantschrauben
- Version HD mit Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40)

Zn Zinkdruckguss

Cu verkupfert

Stammdaten

Artikelnummer	5230365
Typ	113 B-MS-HD 8-10
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Holzschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	verkupfert
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,28 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit Holzschraube, Kunststoffdübel

Artikelnummer: 5230365



Technische Daten

Befestigungsart Halter	mit Dübel
Befestigungsart Leiter	mit Schraubshelle
Einsatz im Ex-Bereich	ja
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Werkstoff des Halters	Zinkdruckguss
Werkstoff des Unterteils	Zinkdruckguss
Werkstoff des Überlegers	Zinkdruckguss