


# Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047863



Teilbare Rohrendtülle zum Aufstecken auf metrische Elektroinstallationsrohre. Die teilbare Rohrendtülle kann für vorschriftsmäßige Reparaturen an bestehenden Installationen verwendet werden. Ein Abklemmen der Kabel ist dabei nicht notwendig, was eine schnelle Montage ermöglicht.



**PE** Polyethylen

## Stammdaten

Artikelnummer	2047863
Typ	129 TB M40
Bezeichnung 1	Rohrendtülle, teilbar
Bezeichnung 2	metrisch
Hersteller	OBO
Dimension	M40
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	30
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,79 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Rohrendtülle, teilbar, metrisch, lichtgrau

Artikelnummer: 2047863



## Abmessungen



Maß D1	44 mm
Maß D2	33,4 mm
Maß L1	30 mm
Maß L2	3 mm

## Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	40 mm
Größe	M40
Halogenfrei	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein