

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Artikelnummer: 5202833



- verstellbare Breite von 185-260 mm
- Schnellmontage per Flügelschraube

VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5202833
Typ	132 VA
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Firstziegel
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter für Firstziegel, 185-260 mm, Rd 8, A2

Artikelnummer: 5202833



Technische Daten

Anwendung	First/Grat
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Leiter-Durchmesser max.	8
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	spannbar
Montagehöhe	20 mm
Passung	Rd 8 mm
Spannbereich D max.	260 mm
Spannbereich D min.	185 mm
Werkstoff des Halters	rosterfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers	rosterfreier Stahl (V2A)