

Technisches Datenblatt

Adapter Erweiterung PG - M

Artikelnummer: 2088298



Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.



CE M Pg

CuZn
37 Messing

N vernickelt

Stammdaten

Artikelnummer	2088298
Typ	165 ADA PG29-M40
Bezeichnung 1	Adapter
Bezeichnung 2	PG - M
Hersteller	OBO
Dimension	PG29-M40
Werkstoff	Messing
Oberfläche	vernickelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,83 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Adapter Erweiterung PG - M

Artikelnummer: 2088298



Abmessungen

Maß D	32 mm
Maß E	46 mm
Maß L	21 mm
Maß L1	8 mm
Maß L3	10,5 mm
Maß L4	5 mm



Technische Daten

explosiongeschützt	nein
Gewindeart Außengewinde	PG
Gewindeart Innengewinde	metrisch
Gewindemaß metrisch Innen	40
Gewindemaß PG Außen	29
Schlüsselweite	43
Vernickelt	ja