

Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Artikelnummer: 5218810



- mit Leitungshalter und Unterteil aus Stahl, tauchfeuerverzinkt
- Unterteil Ø 100 mm

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5218810
Typ	165 B 60
Bezeichnung 1	Dachleitungshalter
Bezeichnung 2	für Flachdächer
Hersteller	OBO
Dimension	60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Dachleitungshalter, zum direkten Aufkleben

Artikelnummer: 5218810



Abmessungen



Länge	100 mm
Maß H	60 mm

Technische Daten

Anwendung	Flachdach
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Leiter-Durchmesser max.	10
Leiter-Durchmesser min.	8
Montageart	klebbar
Montagehöhe	60 mm
Passung	Rd 8-10 mm
Werkstoff des Halters	Stahl, feuerverzinkt
Werkstoff des Trägers	Stahl, feuerverzinkt