

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang  $\varnothing$  5 mm

Artikelnummer: 5207339



- mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch  $\varnothing$  5 mm
- aus rostfreiem Edelstahl (V2A)



VA Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	5207339
Typ	177 20 VA M6
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8 mm, Durchgang  $\varnothing$  5 mm

Artikelnummer: 5207339



## Abmessungen



## Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle
Gewinde metrisch	6
Leiterabmessungen	8 mm rund
Montagehöhe	20 mm