

# Technisches Datenblatt

## Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Artikelnummer: 5207851



- mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben
- witterungs- und temperaturbeständig von -35 °C bis +90 °C
- mit vormontierten Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40).

PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	5207851
Typ	177 B-HD20
Bezeichnung 1	Leitungshalter
Bezeichnung 2	mit Holzschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,93 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Leitungshalter Rd 8-10 mm mit vormontierter Holzschraube

Artikelnummer: 5207851



## Technische Daten

Befestigungsart Halter	Bohrung mit M-Gewinde
Befestigungsart Leiter	mit Klemmschelle
Gewinde metrisch	8
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Leiterabmessungen	8-10 mm rund
Montagehöhe	20 mm
Werkstoff des Halters	Polyamid
Werkstoff des Unterteils	Polyamid
Werkstoff des Überlegers	Polyamid