

# Technisches Datenblatt

## VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle

Artikelnummer: 5014469



- für Bewehrungsstahl mit Durchmesser 16-37 mm und Rund- und Flachleiter
- schnelle Installation durch offenes Langloch und nur einer M10-Schraube
- drehbare Metalldruckwanne zur einfachen und sicheren Montage



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5014469
Typ	1814 FT D37
Bezeichnung 1	VARIO-Erdklemme mit Druckwanne
Bezeichnung 2	für Armierung 16-37mm
Hersteller	OBO
Dimension	61x46x88
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

## VARIO-Erdungsklemme für große Bewehrungsstähle

Artikelnummer: 5014469



### Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Mehrzweckverbindungsklemme
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Erderanschluss Durchmesser	20-30 mm
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	FL30x3-4mm / Rd 10 x Rd 16-37 mm