

Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle


Artikelnummer: 2148862





Stammdaten

Artikelnummer	2148862
Typ	1973 20-40 LGR
Bezeichnung 1	BKS-Klemmschelle
Hersteller	OBO
Dimension	20-40mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß D	36 mm
Maß L	89 mm



Technisches Datenblatt

BKS-Klemmschelle

Artikelnummer: 2148862



Technische Daten

Ausführung	geschlossen
Auszugwerte	500 N
Befestigungsart	Steckbefestigung
Bohrlochtiefe	70 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Halogenfrei	ja
Spannbereich D max.	40 mm
Spannbereich D min.	20 mm