

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225379



ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2225379
Typ	2005 18 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	5mm, L18
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,064 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt




ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225379



Abmessungen

Maß B	7,1 mm
Maß H	7,1 mm
Maß L	10,8 mm



Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2005, reinweiß

Artikelnummer: 2225379



Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	5 mm
für Nageldurchmesser	2,0x18
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	18 mm
Schlagfest	nein
Rohrarrretierung	nein