

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Artikelnummer: 2225719



ISO-Nagel-Clip, kurze Bauform



PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2225719
Typ	2009 25 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	9mm, L25
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,107 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt




ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Artikelnummer: 2225719



Abmessungen

Maß B	8 mm
Maß H	11,6 mm
Maß L	16,1 mm



Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2009, reinweiß

Artikelnummer: 2225719



Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	9 mm
für Nageldurchmesser	2,0x25
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	25 mm
Schlagfest	nein
Rohrarrretierung	nein