# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

## Artikelnummer: 2226103

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

PP Polypropylen

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2226103 |
| Typ | 2014 30 RW |
| Bezeichnung 1 | ISO-Nagel-Clip |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 14mm, L30 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polypropylen |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,432 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## ISO-Nagel-Clip Typ 2014, reinweiß

## Artikelnummer: 2226103

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß B | 11 mm |
| Maß H | 18 mm |
| Maß L | 24 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Doppelschelle | nein |
| Form | rund (für Rundleitung) |
| für Kabeldurchmesser | 14 mm |
| für Nageldurchmesser | 2,0x30 |
| Gehärtet | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Nagel | ja |
| Nagellänge | 30 mm |
| Schlagfest | nein |
| Rohrarretierung | nein |