Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß

Artikelnummer: 2226219

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2226219
Typ	2016 40 RW
Bezeichnung 1	ISO-Nagel-Clip
Hersteller	OBO
Dimension	16mm, L40
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,32 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

ISO-Nagel-Clip Typ 2016, reinweiß

Artikelnummer: 2226219

Abmessungen



Maß B	12 mm
Maß H	20 mm
Maß L	26 mm

Technische Daten

Doppelschelle	nein
Form	rund (für Rundleitung)
für Kabeldurchmesser	16 mm
für Nageldurchmesser	2,0x40
Gehärtet	ja
Halogenfrei	ja
Mit Nagel	ja
Nagellänge	40 mm
Schlagfest	nein
Rohrarretierung	nein