



Sammelhalterung für die allgemeine Anwendung mit Befestigungslöchern 6 mm Ø, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden. Der empfohlene Befestigungsabstand bei voller Belegung beträgt 250 - 400 mm. Mit multifunktionalem Befestigungselement.

Fassungsvermögen:

2031/ 20 max. 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropylen

Technisches Datenblatt

Grip 20

Artikelnummer: 2205408



Stammdaten

Artikelnummer	2205408
Typ	2031 20 SP
Bezeichnung 1	Grip-Sammelhalterung
Hersteller	OBO
Dimension	20x NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,92 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1, 5	20
Ausführung flammwidrig	nein
Bruchlast	0,32 kN
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein