

Technisches Datenblatt

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 8 Leitungen

Artikelnummer: 2204800



Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.
2032/SD für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²



PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2204800
Typ	2032 SD
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Hersteller	OBO
Dimension	1x8 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,791 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	8
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	ja