

# Technisches Datenblatt

## Kabelklammer, für 10 Leitungen



Artikelnummer: 2204991



Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.  
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.  
Befestigungsloch 6 mm Ø.  
Steingraue Ausführung: Flammwidrige Ausführung, speziell für die Verwendung in Zwischendecken.  
Thermopl. Polyester, steingrau RAL 7030, flammwidrig nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C, bzw. V-O nach UL 94, halogenfrei.  
Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm.  
Befestigungsloch 6 mm Ø.  
2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



PA Polyamid

### Stammdaten

Artikelnummer	2204991
Typ	2034 SP
Bezeichnung 1	Kabelklammer
Bezeichnung 2	Großverpackung
Hersteller	OBO
Dimension	2x5 NYM3x1,5
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,169 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5	10
Ausführung flammwidrig	nein
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Mit Dübel	nein