

Technisches Datenblatt

Erdungsfestpunkt mit Doppelgewinde

Artikelnummer: 5420020



- Anschluss an Erdungsanlagen, Ableitungen und Armierungen
- Kontaktplatte: Ø 80 mm aus Edelstahl, rostfrei (V4A)
- Doppelgewinde M10/M12
- inkl. Abdeckung aus Kunststoff zur einfachen Installation



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5420020
Typ	205 DG V4A
Bezeichnung 1	Erdungsfestpunkt
Bezeichnung 2	mit Doppelgewinde
Hersteller	OBO
Dimension	M10/M12
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4404
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Durchmesser der Anschlussplatte	80 mm
Gewinde	M10/M12
Kurzschlussstrom (50HZ)(1s; ≤300°C)	6,2
Werkstoff der Anschlusslasche	Edelstahl, rostfrei (V4A)