

Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115460



Hutprofilschiene 35 x 15 mm ähnlich DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022), jedoch mit Materialstärke 1,5 mm.




St Stahl

FS bandverzinkt


Stammdaten

Artikelnummer	1115460
Typ	2069 15 1.5 FS
Bezeichnung 1	Hutschiene
Bezeichnung 2	gelocht, 1,5mm Stärke
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x15
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	64 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	15 mm



Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, gelocht FS

Artikelnummer: 1115460



Technische Daten

Ausführung	gelocht
Ausführung Schienen	Tragschiene DIN EN 60715
Bohrlohabstand mittig	25 mm
Bund	20 m
Lochform (ETIM)	Langloch
Materialstärke	1,5 mm