


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht

Artikelnummer: 1115855



Hutprofilschiene 35 x 7,5 mm nach DIN EN 60715 (früher DIN EN 50022).



St Stahl

BK blank

Stammdaten

| | |
|---------------------|-------------|
| Artikelnummer | 1115855 |
| Typ | 2069 3M BK |
| Bezeichnung 1 | Hutschiene |
| Bezeichnung 2 | ungelocht |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 3000x35x7,5 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | blank |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 3 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 36,034 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Hutprofilschiene, ungelocht


Artikelnummer: 1115855



Abmessungen



| | |
|--------|----------|
| Länge | 3.000 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 7,5 mm |



Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Ausführung | ungelocht |
| Ausführung Schienen | Tragschiene DIN EN 60715 |
| Lochform (ETIM) | ohne |
| Materialstärke | 1 mm |