

Technisches Datenblatt

Vario-Schnellverbinder FT

Artikelnummer: 5311441



Schnellverbinder zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Montage mit Schraube M10 x 40 aus rostfreiem Edelstahl. Passend für Bewehrungsstäbe \varnothing 6-16 mm und Rundleiter \varnothing 8-10 mm. Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305).

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5311441
Typ	249 6-16 ST
Bezeichnung 1	Schnellverbinder
Bezeichnung 2	Vario
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.