



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.



**PP** Polypropylen

#### Stammdaten

Artikelnummer	2149571
Typ	2955 M32 SW
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M32
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2149571



## Abmessungen



Maß A	46,3 mm
Maß B	16 mm
Maß C	22,4 mm
Maß D	31,4 mm
Maß E	12 mm
Maß F	4,2 mm
Maß h	11 mm
Maß H	42 mm

# Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2149571



## Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	100 N
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße/Text	M32
Schellenmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-beständig	nein