



Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.




PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2149583
Typ	2955 M63 SW
Bezeichnung 1	Quick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	M63
Farbe	tiefschwarz; RAL 9005
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,203 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Maß A	87,3 mm
Maß B	20 mm
Maß C	43 mm
Maß D	61,5 mm
Maß E	12 mm
Maß F	6 mm
Maß h	15 mm
Maß H	74,5 mm

Technisches Datenblatt

Quick-Schelle, schwarz

Artikelnummer: 2149583



Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Auszugwerte	175 N
Befestigungsart	Schraubloch
Geschlossen	nein
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße/Text	M63
Schellenmontage	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-beständig	nein