

Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Artikelnummer: 3353230



Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.



Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Artikelnummer: 3353230



Stammdaten

Artikelnummer	3353230
Typ	362 23 BK
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x23mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	blank
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,061 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Stahlnagel

Artikelnummer: 3353230



Abmessungen

Länge	23 mm
Maß d	2 mm
Maß L	23 mm



Technisches Datenblatt

Stahlnagel

Artikelnummer: 3353230



Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm