

# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354601



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, mit Linsenkopf.



# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354601



### Stammdaten

Artikelnummer	3354601
Typ	362 Z 60 G
Bezeichnung 1	Stahlnagel
Bezeichnung 2	gehärtet
Hersteller	OBO
Dimension	2x60mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1000
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt



## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354601



### Abmessungen

Länge	60 mm
Maß d	2 mm
Maß L	60 mm



# Technisches Datenblatt

## Stahlnagel G

Artikelnummer: 3354601



### Technische Daten

Ausführung	Nagel
Ausführung Schraubnagel	nein
Gehärtet	ja
Kopfform	Linsenkopf
Schaftdurchmesser	2 mm