

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198243



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 3198243 |
| Typ | 4759T 4.0x30 |
| Bezeichnung 1 | Sprint-Schraube |
| Bezeichnung 2 | Senkkopf, Antrieb T-Drive |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4x30mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 200 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,176 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx



Artikelnummer: 3198243



Abmessungen



| | |
|-------|-------|
| Länge | 30 mm |
| Maß D | 4 mm |
| Maß L | 30 mm |



Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Torx

Artikelnummer: 3198243



Technische Daten

| | |
|-----------------|----------|
| Gehärtet | ja |
| Kopfdurchmesser | 7,5 mm |
| Kopfform | Senkkopf |
| Schraubsystem | Torx |