

Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192431



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3). Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3192431
Typ	4759 5.0x40
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz
Hersteller	OBO
Dimension	5x40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	200
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,38 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz



Artikelnummer: 3192431



Abmessungen



Länge	40 mm
Maß D	5 mm
Maß L	40 mm



Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Artikelnummer: 3192431



Technische Daten

Gehärtet	ja
Kopfdurchmesser	9,2 mm
Kopfform	Senkkopf
Schraubsystem	Pozidriv PZ