

# Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Artikelnummer: 5304105



- Mit Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Fächerscheibe
- Mit Bohrung 10,2 mm
- Mit vormontiertem Druckstück aus Zinkdruckguss
- Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	5304105
Typ	5001 DIN-FT
Bezeichnung 1	Verbindungsklemme
Bezeichnung 2	für Rundleiter
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Klemmschraube
Art des Verbinders	Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
Geeignet für Verbindung	sonstige
Passung	Rd 8-10 mm
Zwischenplatte	nein

# Technisches Datenblatt

Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach

Artikelnummer: 5304105

