

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003402



Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
*Größen 3 und 4 für Gasdrucknagelgerät nicht geeignet
*Größen 3 bis 21 für Bolzensetzgerät nicht geeignet



- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1003402
Typ	604 40 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,86 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 604, leicht

Artikelnummer: 1003402

Abmessungen



Länge	63 mm
Breite	14 mm
Höhe	38 mm
Maß A	10,5 mm
Maß b	14 mm
Maß D	40 mm
Maß d	5,5 mm
Maß e	7 mm
Maß H	38 mm
Maß L	63 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	5,5 x 7 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	40 mm
UV-beständig	ja