

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018132



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1018132
Typ	605 13 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	13mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,532 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G



Artikelnummer: 1018132

Abmessungen



Länge	41 mm
Breite	12 mm
Höhe	12 mm
Maß A	41 mm
Maß B	29 mm
Maß b	12 mm
Maß D	13 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	12 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	13
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	13 mm
UV-beständig	ja