

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018159



Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre \*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.



**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1018159
Typ	605 15 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,584 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018159



### Abmessungen



Länge	43 mm
Breite	12 mm
Höhe	13,5 mm
Maß A	43 mm
Maß B	31 mm
Maß b	12 mm
Maß D	15 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	13,5 mm
Maß t	1 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	15
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	15 mm
UV-beständig	ja