Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018078





Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1018078
Тур	605 7 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	7mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,183 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, G





Abmessungen Länge 32 mm 10 mm Breite 9 Höhe 6 mm Maß A 32 mm Maß B 21 mm Maß b 10 mm Maß D 7 mm Maß d 4,5 mm Maß e 6 mm Maß H 6 mm Maß t 1 mm 21 32

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	7
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	7 mm
UV-beständig	ja