

Technisches Datenblatt

Leitungshalter für Rd 8-10 und FL 30

Artikelnummer: 5033209



- für Rundleiter Rd 8-10 bzw. Flachleiter FL 30 x 3,5
- mit lose beigelegter Sechskant-Holzschraube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N

St Stahl

FT tauchfeuverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5033209
Typ	835
Bezeichnung 1	Bandstahlhalter
Hersteller	OBO
Dimension	74x54x33
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,907 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Passung	Rd 8/10/ FL 30x3,5 mm
Zwischenplatte	nein