Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349484



Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø. Auszugskraft gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größtem Schraubendurchmesser, erforderliche Sicherheitsbeiwerte sind zu berücksichtigen.






PA

Polyamid

04-			- 4	
Sta	mn	กก	эт	۵n

2349484
910 F 8x40
Spreizdübel
01.05.2020
OBO
8x40
lichtgrau
Polyamid
100
Stück
0,132 kg
kg/100 St.

Abmessungen



Länge	40 mm
Maß D	8 mm
Maß L	40 mm

Technisches Datenblatt

Angler-Spreizdübel

Artikelnummer: 2349484



Technische Daten		
	Ausführung	Universaldübel
	Beton Fempf.	340
	Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	nein
	Geeignet für Gasbeton	nein
	Geeignet für Sechskant-Holz- schraube	ja
	Hochlochziegel Hlz12 Fempf.	130
	Holzschrauben	4,5-6
	Kalksand-Vollstein KS12 Fempf.	430
	Mit Rand	nein
	Mit Schrauben	nein
	Porenbeton P2 Fempf.	70
	Porenbeton P4 Fempf.	70
	Vollziegel Mz12 Fempf.	460