Technisches Datenblatt

Steckdübel für Kabelbinder

Artikelnummer: 2351609

Der Steckdübel ermöglicht die Aufnahme eines Kabelbinders (Typ 550 oder 555) bis 9 mm Breite, mit dem es möglich ist, eine Vielzahl von verschiedenen Kabeln und Rohren zu montieren. Geeignet für Beton, Kalksand-, Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2351609
Typ	910 STK 6x30
Bezeichnung 1	Steckdübel
Bezeichnung 2	für Kabelbinder
Hersteller	OBO
Dimension	6x30mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,108 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Steckdübel für Kabelbinder

Artikelnummer: 2351609

Abmessungen



Länge	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Steckdübel
Bohrlochtiefe	35 mm
Bohrungsdurchmesser min.	6 mm
Bruchlast in Beton B25	260 N
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	ja
Geeignet für Gasbeton	ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	nein
Halogenfrei	ja
Mit Rand	ja
Mit Schrauben	nein