

# Technisches Datenblatt

## Banderungsschelle VA

Artikelnummer: 5057558



- für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll
- Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm<sup>2</sup>
- Rundleiter Rd 8
- Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA)



VA Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	5057558
Typ	927 4
Bezeichnung 1	Banderungsschelle
Hersteller	OBO
Dimension	3/8-6"
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8,022 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Banderdungsschelle VA

Artikelnummer: 5057558



### Abmessungen



Maß L 555 mm

### Technische Daten

Anzahl der Leiter	2
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Querschnitt des anzuschließenden Kabels max.	25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt des anzuschließenden Kabels min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Spannbereich D	3/8 - 6
Spannbereich D max.	165 mm
Spannbereich D min.	17,2 mm