

Technisches Datenblatt

Stahldraht-Spannseil G

Artikelnummer: 5303206



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.
Mindestbruchkraft 1770 N/mm².



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	5303206
Typ	957 3 G
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	3mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	3,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technische Daten

Bruchlast	5,29 kN
in Ringen	50 m
Seildurchmesser	3 mm