

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil G

Artikelnummer: 5303214



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).  
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5303214
Typ	957 4 G
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	5,72 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Technische Daten

Bruchlast	9,41 kN
in Ringen	50 m
Seildurchmesser	4 mm