

# Technisches Datenblatt

## Stahldraht-Spannseil G

Artikelnummer: 5303230



Stahldraht-Spannseil in verzinkter Ausführung mit Fasereinlage (Hanfseele).  
Seil Ø 2 - 6 mm: Rundlitzenseil 6 x 7 nach DIN 3055.  
Seil Ø 8 - 10 mm: Rundlitzenseil 6 x 19 nach DIN 3060.  
Mindestbruchkraft 1770 N/mm<sup>2</sup>.



<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	5303230
Typ	957 6 G
Bezeichnung 1	Stahldraht-Spannseil
Bezeichnung 2	mit Hanfseele
Hersteller	OBO
Dimension	6mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	12,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

### Technische Daten

Bruchlast	21,1 kN
in Ringen	50 m
Seildurchmesser	6 mm