

# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6287050



Oberteil zum Verschließen der Außenecken.




St Stahl

### Stammdaten

Artikelnummer	6287050
Typ	AOP3S80RW
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	für Außeneck Pultkanal
Hersteller	OBO
Dimension	12x76,5x300
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen



Länge	300 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

# Technisches Datenblatt

## Außeneckoberteil Stahlblech

Artikelnummer: 6287050



### Technische Daten

Anwendung	Außeneck
Halogenfrei	ja
Montageart der Oberteile	innenliegend
Schutzart	IP30
Schutzfolie	ja
Schutzgrad IK-Code	IK10
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C