

# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 A2

Artikelnummer: 1362636



Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.



VA Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten

Artikelnummer	1362636
Typ	ASG 732 20 A2
Bezeichnung 1	Abstandschelle
Bezeichnung 2	mit Gewindeanschluss M6
Hersteller	OBO
Dimension	17-20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Abstandschelle 732 A2

Artikelnummer: 1362636



### Abmessungen



Maß A	47 mm
Maß B	35 mm
Maß b	18 mm
Maß D	20 mm
Maß D max.	20 mm
Maß D min.	17 mm
Maß H1	12 mm
Maß t1	1,25
Maß t2	1,25
Maß x	4,5 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	geschlossen
für Durchmesser	17 - 20
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Materialstärke	1,25 mm
Spannbereich D max.	20 mm
Spannbereich D min.	17 mm
UV-beständig	ja