

Technisches Datenblatt

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® im Eimer



Artikelnummer: 7202312



Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren. Ausreichend für eine Fläche von 4 m².

Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.

In trockenen, frostfreien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.



Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7202312
Typ	ASX-E
Bezeichnung 1	Ablationsbeschichtung
Bezeichnung 2	im Eimer
Hersteller	OBO
Dimension	5kg
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	500 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzanstrich
Inhalt	5 kg
Lieferform	Eimer