

Technisches Datenblatt

Ablationsbeschichtung PYROCOAT® in Kartusche

Artikelnummer: 7202310



Kombinierte, endotherme und witterungsbeständige Beschichtung für den Innen- und Außenbereich, zum Verfüllen von Restfugen. Universeller Schutzanstrich für Kabel- und Kabeltragekonstruktionen. Anwendung als Spachtel direkt, als Farbe durch Aufrühren.

Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.

In trockenen, frostfreien Räumen kann die Beschichtung bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.



Intumeszierender Baustoff

Stammdaten

Artikelnummer	7202310
Typ	ASX-K
Bezeichnung 1	Ablationsbeschichtung
Bezeichnung 2	in Kartusche
Hersteller	OBO
Dimension	300ml
Werkstoff	Intumeszierender Baustoff
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Ausführung	Brandschutzanstrich
Inhalt	0,3 kg
Inhalt	310 ml
Lieferform	Kartusche