

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, offen/seitlich

Artikelnummer: 1483981



Trägerklammer zum Aufschlagen für Kabel als individuelle Befestigungslösung am Träger.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1483981
Typ	BCC 8-12 D30
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 25-30mm
Hersteller	OBO
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, für Rohre, offen/seitlich

Artikelnummer: 1483981



Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	12 mm
Flanschdicke F min.	8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	25 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein