

# Technisches Datenblatt

## Streckenisolierung für Metallrohre

Art.-Nr. 7202308



Mineralfasermatten mit Aluminiumkaschierung für Streckenisolierungen für Kupfer- und Stahlrohren. Befestigung der Streckenisolierung mit Wickeldraht und sichern der Stoßfugen mit Aluminiumklebeband.

Einsetzbar in den Systemen:  
Mörtelschott PYROMIX®  
Brandschutzschaum PYROSIT® NG  
Weichschott PYROPLATE® Fibre  
Steine PYROPLUG® Block

Baustoffklasse EN 13501 - A1 nicht brennbar; Schmelzpunkt  $\geq 1000$  °C

Mineralfasern

### Stammdaten

Art.-Nr.	7202308
Typ	MIW-MA
Bezeichnung 1	Mineralfasern alukaschiert
Bezeichnung 2	für Streckenisolierung
Dimension	6100x500x30
Farbe	grün
Werkstoff	Mineralfasern
Kleinste VK-Einheit (VG)	2 Stück
Gewicht	1.010,00 kg/100 St.

### Technische Daten

Länge	6.100,00 mm
Länge	6,10 m
Breite	500,00 mm
Breite	0,50 m
Stärke	30,00 mm
Ausführung	sonstige
Lieferform	Rolle