



Zur Wand- und Deckenbefestigung von individuellen Montagen.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer       | 6350054                |
| Typ                 | CM3518 KP FT           |
| Bezeichnung 1       | Kopfplatte             |
| Bezeichnung 2       | für Profilschiene 1268 |
| Hersteller          | OBO                    |
| Dimension           | 150x56x105             |
| Werkstoff           | Stahl                  |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt     |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461        |
| Kleinste VK-Einheit | 25                     |
| Mengeneinheit       | Stück                  |
| Gewicht             | 42 kg                  |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.             |

### Technische Daten

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ausführung                       | Schraubkopfplatte |
| Geeignet für Deckenbefestigung   | ja                |
| Geeignet für Konsolenbefestigung | nein              |
| Geeignet für Profilformen        | sonstige          |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein              |
| Winkelbereich max.               | 90 mm             |
| Winkelbereich min.               | 90 mm             |