

# Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm

Artikelnummer: 7204300



Innenbeschichtete Rohrschalen mit Klickverschluss. Innenraum vollständig mit Kabeln und Elektroinstallationsrohren belegbar. Anwendung im Innenbereich. CE-gekennzeichnetes, europäisch zugelassenes Bauprodukt gemäß ETA-13/0904 und deutscher allgemeiner Bauartgenehmigung. Feuerwiderstand bis 120 Minuten.

Verschluss mit 2 mitgelieferten Schaumstopfen. Die Oberflächenversiegelung erfolgt mit der Beschichtungsmasse PYROCOAT® ASX.

In einigen Anwendungsfällen ist der Einsatz von metallischen Spannbändern zur Sicherung der Rohrschalen in leichten Trennwänden vorgeschrieben. Details sind der Montageanleitung/Zulassung zu entnehmen.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	7204300
Typ	CTS 12150
Bezeichnung 1	Rohrschale
Bezeichnung 2	innenbeschichtet
Hersteller	OBO
Dimension	Ø107x150mm
Farbe	grau
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Rohrschale PYROCOMB® Intube, Ø120 mm


Artikelnummer: 7204300



## Abmessungen



Länge	150 mm
Maß B	116,4 mm
Maß D min.	107 mm
Maß L	150 mm



## Technische Daten

Ausführung Brandschutz	Fertigteilschott
Form	rund
für Öffnung max.	165 mm
für Öffnung min.	125 mm
Zubehör erforderlich	nein